


MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



avec conducteur interne de 1 mm de \varnothing
Longueur de dénudage réglable avec une butée
ouverture automatique des mâchoires de serrage après le dénudage

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Couteau de rechange
Référence	9003760000
Type	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190055 110
Qté.	1 Pièce

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur	11.5 mm	Hauteur (pouces)	0.4528 inch
Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1.0236 inch
Longueur	26 mm	Longueur (pouces)	1.0236 inch
Poids net	11.5 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Jeu de couteaux pour Stripax fibre optique
--------------------------	--

Outil à dénuder

Diamètre du conducteur max.	1 mm	Couleur	gris
-----------------------------	------	---------	------