H35,0/25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Pour conducteurs 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) Matériau E-Cu, étamé Tolérances selon DIN 46228 partie 1

• En vrac en sachet plastique

## Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 25 mm, 25 mm, Non
Référence	9004190000
Туре	H35,0/25
GTIN (EAN)	4008190096083
Qté.	100 Pièce
Emballage	en vrac

Niveau du catalogue / Dessins

## H35,0/25



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

	Α	gr	én	1ei	าts
--	---	----	----	-----	-----

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cUI us)	F499744

#### **Dimensions et poids**

Poids net 1.22 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts nus, (2)Wire-end ferrule	Version	Norme

## **Embouts**

Diamètre de la surface des contacts (D1)8.3 mm	Longueur de la surface des cont	Longueur de la surface des contacts (L2) 25 mm		
Diamètre de la collerette (D2) 11 mm	L1 en mm	25.00 mm		
Section de raccordement du conducteur,AWG 2 AWG, max.	Longueur de dénudage	25 mm		
Section de raccordement du conducteur 35 mm²				

Niveau du catalogue / Dessins

H35,0/25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



