

H0,75/14D GR BD


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
Référence	9004300000
Type	H0,75/14D GR BD
GTIN (EAN)	4008 190154837
Qté.	500 Pièce
Emballage	En bande

H0,75/14D GR BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.09 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts reliés en bande, couleur grise	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	1.2 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Diamètre de la collerette (D2)	2.8 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	14.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max.	
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Désignation militaire	T 20A 005 A
Longueur de dénudage	10 mm	Section de raccordement du conducteur 0.75 mm ²	
Couleur	DIN		

Dessins

Dessin

