


H1,5/14D SW BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
Référence	9004350000
Type	H1,5/14D SW BD
GTIN (EAN)	4008 190005474
Qté.	500 Pièce
Emballage	En bande

H1,5/14D SW BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	0.1 g
-----------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts reliés en bande, couleur noire	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	1.7 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Diamètre de la collerette (D2)	3.2 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	14.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 16	AWG, max.
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Désignation militaire	T 20A 012 A
Longueur de dénudage	10 mm	Section de raccordement du conducteur	1.5 mm ²
Couleur	DIN		

Dessins

Dessin

