H2,5/14D BL BD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur DIN
- · autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 12 mm, 8 mm, bleu
Référence	9004360000
Туре	H2,5/14D BL BD
GTIN (EAN)	4008190083397
Qté.	500 Pièce
Emballage	En bande

Niveau du catalogue / Dessins

H2,5/14D BL BD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	SP:	c(UL)us	<u></u>
	C	LISTED	

ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Site Web UL	
Nº de certificat (cULus)	E499744	

Dimensions et poids

Poids net 0.12 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Bandes d'embouts reliés,	Version	Norme
	couleur bleue		

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)2.2 mm		Longueur de la surface des contacts (L2)8 mm	
Diamètre de la collerette (D2)	4.2 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm	
L1 en mm	14.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Désignation militaire	T 20A 017 A
Longueur de dénudage	12 mm	Section de raccordement du conducteur 2.5 mm²	
Couleur	DIN		

Niveau du catalogue / Dessins

H2,5/14D BL BD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

