


### H10,0/26D R ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN
- Autres codes couleur

#### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge |
| Référence  | <a href="#">9004710000</a>                 |
| Type       | H10,0/26D R ZH SV                          |
| GTIN (EAN) | 4032248044221                              |
| Qté.       | 100 Pièce                                  |
| Emballage  | Multisachet                                |

## H10,0/26D R ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS                     | Conforme                    |
| UL File Number Search    | <a href="#">Site Web UL</a> |
| Nº de certificat (cULus) | E499744                     |

### Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.89 g |
|-----------|--------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

### Caractéristiques techniques

|                          |                                |         |               |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| Description de l'article | Embouts doubles, couleur rouge | Version | Embout double |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|

### Embouts

|  |        |  |                    |
|--|--------|--|--------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1)               | 5.8 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 12 mm              |
| Largeur de la collerette (B)                           | 7.6 mm | Hauteur de la collerette (A)             | 13.4 mm            |
| Epaisseur de la collerette plastique (S2)              | 0.5 mm | L1 en mm                                 | 26.00 mm           |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, max. |        | Epaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0.2 mm             |
| Longueur de dénudage                                   | 17 mm  | Section de raccordement du conducteur    | 10 mm <sup>2</sup> |
| Couleur  | DIN    |  |                    |

### H10,0/26D R ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dessins

### Dessin

