


H10,0/26D R ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN
- Autres codes couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge
Référence	9004710000
Type	H10,0/26D R ZH SV
GTIN (EAN)	403224804422 1
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

H10,0/26D R ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.89 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur rouge	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	5.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Largeur de la collerette (B)	7.6 mm	Hauteur de la collerette (A)	13.4 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.5 mm	L1 en mm	26.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, max.		Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm
Longueur de dénudage	17 mm	Section de raccordement du conducteur	10 mm ²
Couleur	DIN		

Dessins

Dessin

