


## H6,0/23D ZH GE SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune
Référence	<a href="#">9004720000</a>
Type	H6,0/23D ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008 190962210
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

## H6,0/23D ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

## Dimensions et poids

Poids net 0.7 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur jaune	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

## Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	4.5 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Largeur de la collerette (B)	6.2 mm	Hauteur de la collerette (A)	11.4 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.5 mm	L1 en mm	23.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 10 AWG, max.		Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm
Longueur de dénudage	20 mm	Section de raccordement du conducteur	6 mm <sup>2</sup>
Couleur	DIN		

Dessins

Dessin

