


H4,0/22D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
Référence	9004730000
Type	H4,0/22D ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190161811
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

H4,0/22D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.5 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur grise	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	3.5 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Largeur de la collerette (B)	5.2 mm	Hauteur de la collerette (A)	9 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.5 mm	L1 en mm	22.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.		Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm
Longueur de dénudage	15 mm	Section de raccordement du conducteur	4 mm ²
Couleur	DIN		

Dessins

Dessin

