



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, bleu
Référence	9004740000
Type	H2,5/21D ZH BL SV
GTIN (EAN)	4008190031923
Qté.	250 Pièce
Emballage	Multisachet

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.35 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur bleue	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 2.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 12 mm
Largeur de la collerette (B) 4.5 mm	Hauteur de la collerette (A) 8 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2) 0.4 mm	L1 en mm 21.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	Épaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm
Longueur de dénudage 15 mm	Section de raccordement du conducteur 2.5 mm ²
Couleur DIN	

Dessins

Dessin

