


### H2,5/21D ZH BL SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

#### Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, bleu
Référence	<a href="#">9004740000</a>
Type	H2,5/21D ZH BL SV
GTIN (EAN)	4008190031923
Qté.	250 Pièce
Emballage	Multisachet

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E499744

### Dimensions et poids

Poids net	0.35 g
-----------	--------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur bleue	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

### Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Largeur de la collerette (B)	4.5 mm	Hauteur de la collerette (A)	8 mm
Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.4 mm	L1 en mm	21.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.		Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm
Longueur de dénudage	15 mm	Section de raccordement du conducteur	2.5 mm <sup>2</sup>
Couleur	DIN		

## H2,5/21D ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

