



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir
Référence	9004750000
Type	H1,5/20D SW ZH SV
GTIN (EAN)	4008190055431
Qté.	500 Pièce
Emballage	Multisachet

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

UL File Number Search	Site Web UL
-----------------------	-----------------------------

N° de certificat (cULus)	E499744
--------------------------	---------

Dimensions et poids

Poids net	0.2 g
-----------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
---------------------------	-------------------------

REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
------------	---

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur noire	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 2.2 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 12 mm
Largeur de la collerette (B) 3.6 mm	Hauteur de la collerette (A) 6.5 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2) 0.3 mm	L1 en mm 20.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.	Épaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm
Longueur de dénudage 15 mm	Section de raccordement du conducteur 1.5 mm ²
Couleur DIN	

Dessins

Dessin

