

H0,5/14D ZH W SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc |
| Référence | 9004780000 |
| Type | H0,5/14D ZH W SV |
| GTIN (EAN) | 4008 19018848 1 |
| Qté. | 500 Pièce |
| Emballage | Multisachet |

H0,5/14D ZH W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.12 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|
| Description de l'article | Embouts doubles, couleur blanche | Version | Embout double |
|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|

Embouts

| | | | |
|--|--------|--|---------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1.4 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 8 mm |
| Largeur de la collerette (B) | 3 mm | Hauteur de la collerette (A) | 5 mm |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0.3 mm | L1 en mm | 14.00 mm |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | 20 | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0.15 mm |
| Longueur de dénudage | 11 mm | Section de raccordement du conducteur | 0.5 mm ² |
| Couleur | DIN | | |

Dessins

Dessin

