

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	9005000000
Type	STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190072506
Qté.	1 Pièce

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	99 mm	Hauteur (pouces)	3.8976 inch
Largeur	190 mm	Largeur (pouces)	7.4803 inch
Poids net	174.63 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dénuder jusqu'à 10 mm ²
--------------------------	--

Outil à dénuder

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC	Section du conducteur (capacité de coupe)	6 mm ²
Plage de dénudage AWG, max.	8 AWG	Plage de dénudage AWG, min.	28 AWG
Plage de dénudage, min.	0.08 mm ²	Longueur de dénudage, maximale	25 mm
Section de raccordement du conducteur, 10 mm ² max.		Section de raccordement du conducteur, 0.08 mm ² min.	

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Exemple d'utilisation



STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires / pièces de rechange



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	ERME 10 ² SPX 4	Version
Référence	1119030000	Accessoires, Support de couteaux
GTIN (EAN)	4032248948420	
Qté.	1 ST	
Type	ERTE KLBC SPX 10	Version
Référence	2571480000	Accessoires, Mâchoire de serrage de rechange
GTIN (EAN)	4050118582109	
Qté.	1 ST	
Type	ERTE BAGR AN KP SPX 4	Version
Référence	2905400000	Accessoires, Mâchoire de serrage de rechange
GTIN (EAN)	4099986551381	
Qté.	1 ST	