


H0,75/16T ZH HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair
Référence	9005140000
Type	H0,75/16T ZH HBL SV
GTIN (EAN)	4008190482725
Qté.	500 Pièce
Emballage	Multisachet

H0,75/16T ZH HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.15 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur bleu clair	Version	Embout double
--------------------------	-------------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.7 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 10 mm
Largeur de la collerette (B)	Hauteur de la collerette (A) 5.5 mm
Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.3 mm	L1 en mm 16.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max.	Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm
Longueur de dénudage	Section de raccordement du conducteur 0.75 mm ²
Couleur	Telemecanique

H0,75/16T ZH HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

