

H0,75/16T ZH HBL SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair
Référence	9005 140000
Type	H0,75/16T ZH HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190482725
Qté.	500 Pièce
Emballage	Multisachet

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 0.15 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur	Version	Embout double
	bleu clair		

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	1.7 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	10 mm
Largeur de la collerette (B)	3 mm	Hauteur de la collerette (A)	5.5 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.3 mm	L1 en mm	16.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max.		Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm
Longueur de dénudage	13 mm	Section de raccordement du conducteur	0.75 mm ²
Couleur	Telemecanique		

Dessins

Dessin

