


H2,5/21 ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
Référence	9005150000
Type	H2,5/21 ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190482732
Qté.	250 Pièce
Emballage	Multisachet

H2,5/21 ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.06 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur grise	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Largeur de la collerette (B)	4.5 mm	Hauteur de la collerette (A)	8 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.4 mm	L1 en mm	21.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG	14 AWG, max.	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm
Longueur de dénudage	15 mm	Section de raccordement du conducteur	2.5 mm ²
Couleur	Miscellaneous		

Dessins

Dessin

