



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN
- Autres codes couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun
Référence	9005170000
Type	H10,0/26T ZH BR SV
GTIN (EAN)	4008190482756
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conformance

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.89 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur brune	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 5.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 12 mm
Largeur de la collerette (B) 7.6 mm	Hauteur de la collerette (A) 13.4 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2) 0.5 mm	L1 en mm 26.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, max.	Épaisseur des douilles métalliques (S1) 0.2 mm
Longueur de dénudage 17 mm	Section de raccordement du conducteur 10 mm ²
Couleur Telemecanique	

Dessins

Dessin

