



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

| Version    | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc |
|------------|-----------------------------------|
| Référence  | <a href="#">9005820000</a>        |
| Type       | H0,75/14 W BD GSP                 |
| GTIN (EAN) | 4008190275884                     |
| Qté.       | 5000 Pièce                        |
| Emballage  | Bobine                            |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| UL File Number Search | <a href="#">Site Web UL</a> |
|-----------------------|-----------------------------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| N° de certificat (cULus) | E499744 |
|--------------------------|---------|

### Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.12 g |
|-----------|--------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
|---------------------------|-------------------------|

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
|------------|-----------------------------------------|

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

### Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts reliés en rouleau, couleur blanche | Version | Norme |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|

### Embouts

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.2 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm           |
| Diamètre de la collerette (D2) 2.8 mm           | Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm       |
| L1 en mm 14.00 mm                               | Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max. |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm | Longueur de dénudage 10 mm                              |
| Section de raccordement du conducteur 0.75 mm²  | Couleur Weidmueller                                     |

## Dessins

### Dessin

