

## H0,75/14 W BD GSP


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Version    | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc |
| Référence  | <a href="#">9005820000</a>        |
| Type       | H0,75/14 W BD GSP                 |
| GTIN (EAN) | 4008 1902 75884                   |
| Qté.       | 5000 Pièce                        |
| Emballage  | Bobine                            |

## H0,75/14 W BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS                     | Conforme                    |
| UL File Number Search    | <a href="#">Site Web UL</a> |
| N° de certificat (cULus) | E499744                     |

### Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.12 g |
|-----------|--------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

### Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts reliés en rouleau, couleur blanche | Version | Norme |
|--------------------------|--|---------|-------|
|--------------------------|--|---------|-------|

### Embouts

|  |                      |   |             |
|--|----------------------|---|-------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1.2 mm               | Longueur de la surface des contacts (L2)      | 8 mm        |
| Diamètre de la collerette (D2)           | 2.8 mm               | Épaisseur de la collerette plastique (S2)     | 0.25 mm     |
| L1 en mm                                 | 14.00 mm             | Section de raccordement du conducteur, AWG 18 | AWG, max.   |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0.15 mm              | Longueur de dénudage                          | 10 mm       |
| Section de raccordement du conducteur    | 0.75 mm <sup>2</sup> | Couleur                                       | Weidmueller |

Dessins

Dessin

