

## PZ 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm <sup>2</sup> , 1.5mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
Référence	<a href="#">9005990000</a>
Type	PZ 1.5
GTIN (EAN)	4008190085964
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2025-10-30T00:00:00+01:00

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	170 mm	Largeur (pouces)	6.6929 inch
Poids net	171.17 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour embouts isolés/nus 0,14 jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

## Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Section du conducteur max. AWG	AWG 16
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Plage de sertissage, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal		

Dessins

