

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

### Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage ovale, Sertissage double
Référence	<a href="#">900612000</a>
Type	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
Qté.	1 Pièce

## CTI 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9.8425 inch
Poids net	690.27 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à sertir les cosses isolées 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

## Description du contact



Type de contact	Connecteur isolé	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 21	Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	6 mm <sup>2</sup>	
Section de l'embout, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	
Type de sertissage/-profil	Sertissage ovale, Sertissage double	
Station de sertissage	Numéro de station de sertissage	1
	Section de raccordement du conducteur, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement du conducteur, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Diamètre du câble AWG, min.	20 AWG
	Diamètre du câble AWG, max.	16 AWG
	Couleur de la station de sertissage	Rouge
	Numéro de station de sertissage	2
	Section de raccordement du conducteur, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Diamètre du câble AWG, min.	16 AWG
	Diamètre du câble AWG, max.	14 AWG
	Couleur de la station de sertissage	Bleu
	Numéro de station de sertissage	3
	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm <sup>2</sup>
	Diamètre du câble AWG, min.	12 AWG
Diamètre du câble AWG, max.	10 AWG	
Couleur de la station de sertissage	Jaune	

## Note importante

Informations sur le produit Ne convient pas aux conducteurs rigides. L'isolation sur le contact est pressée coniquement.



## CTI 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Langulette



Languettes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

## Informations générales de commande

Type	FSKI/0,5-1,0/288	Version
Référence	<a href="#">1491790000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301540	
Qté.	100 ST	
Type	FSKI/0,5-1,0/488	Version
Référence	<a href="#">1491810000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301380	
Qté.	100 ST	
Type	FSKI/0,5-1,0/638	Version
Référence	<a href="#">1491820000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301670	
Qté.	100 ST	
Type	FSKI/1,5-2,5/488	Version
Référence	<a href="#">1491850000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118301687	
Qté.	100 ST	
Type	FSKI/1,5-2,5/638	Version
Référence	<a href="#">1491830000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118301830	
Qté.	100 ST	
Type	FSKI/4,0-6,0/638	Version
Référence	<a href="#">1491840000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4050118301823	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 1,5M638 R	Version
Référence	<a href="#">9200580000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410422	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 2,5M638 R	Version
Référence	<a href="#">9200590000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4032248410439	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 6M638 R	Version
Référence	<a href="#">9200600000</a>	Cosses, Cosse isolée, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4032248410446	
Qté.	100 ST	

## Accessoires

## Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

## Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	<a href="#">9200520000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 1,5F488 R	Version
Référence	<a href="#">9200530000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410378	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 1,5F638 R	Version
Référence	<a href="#">9200540000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410385	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 2,5F488 R	Version
Référence	<a href="#">9200550000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4032248410392	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 2,5F638 R	Version
Référence	<a href="#">9200560000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4032248410408	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 6F638 R	Version
Référence	<a href="#">9200570000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/0,1-0,5/285	Version
Référence	<a href="#">1491620000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4050118301526	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/0,1-0,5/288	Version
Référence	<a href="#">1491630000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4050118301489	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/288	Version
Référence	<a href="#">1491650000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301519	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/485	Version
Référence	<a href="#">1491660000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301410	
Qté.	100 ST	

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	VFSKHI/0,5-1,0/488	Version
Référence	<a href="#">1491670000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301502	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/638	Version
Référence	<a href="#">1491680000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301618	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/285	Version
Référence	<a href="#">1491640000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301557	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/285	Version
Référence	<a href="#">1491730000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118301700	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/288	Version
Référence	<a href="#">1491740000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118301472	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/485	Version
Référence	<a href="#">1491690000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118301717	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/488	Version
Référence	<a href="#">1491710000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118301663	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/638	Version
Référence	<a href="#">1491720000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118301564	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/4,0-6,0/638	Version
Référence	<a href="#">1491750000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4050118301816	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Version
Référence	<a href="#">1491760000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4050118301588	
Qté.	100 ST	

## Clips avec dérivation



Clips isolés avec dérivation en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	LIF 1,5T638 R	Version
Référence	<a href="#">9200610000</a>	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410453	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 2,5T638 R	Version
Référence	<a href="#">9200620000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410460	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 6T638 R	Version
Référence	<a href="#">9200630000</a>	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410477	
Qté.	100 ST	

## Manchons de cosses, entièrement isolés



Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

## Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F638 RF	Version
Référence	<a href="#">9200640000</a>	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410484	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 2,5F638 RF	Version
Référence	<a href="#">9200650000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410491	
Qté.	100 ST	
Type	LIF 6F638 RF	Version
Référence	<a href="#">9200660000</a>	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410507	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/285	Version
Référence	<a href="#">1491860000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4050118301915	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/288	Version
Référence	<a href="#">1491870000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4050118301908	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/485	Version
Référence	<a href="#">1491880000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4050118301748	
Qté.	100 ST	

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	VFSKHV/0,5-1,0/488	Version
Référence	<a href="#">1491890000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4050118301786	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/638	Version
Référence	<a href="#">1491910000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4050118301847	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHV/1,5-2,5/485	Version
Référence	<a href="#">1491920000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4050118301694	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHV/1,5-2,5/488	Version
Référence	<a href="#">1491930000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4050118301762	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHV/1,5-2,5/638	Version
Référence	<a href="#">1491940000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4050118301922	
Qté.	100 ST	
Type	VFSKHV/4,0-6,0/638	Version
Référence	<a href="#">1491950000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4050118301946	
Qté.	100 ST	

## Cosses serties



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

## Informations générales de commande

Type	KQI-M10/-1	Version
Référence	<a href="#">1492130000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302158	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M10/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492340000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302295	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M10/-6	Version
Référence	<a href="#">1492410000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302363	
Qté.	100 ST	



## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQI-M12/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492350000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302059	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M12/-6	Version
Référence	<a href="#">1492420000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302189	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M2,5/-1	Version
Référence	<a href="#">1492150000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302028	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M2/-0,5	Version
Référence	<a href="#">1492090000</a>	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301892	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M2/-1	Version
Référence	<a href="#">1492140000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302127	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M3,5/-1	Version
Référence	<a href="#">1492180000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302080	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M3,5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492270000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302134	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M3/-0,5	Version
Référence	<a href="#">1492100000</a>	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302011	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M3/-1	Version
Référence	<a href="#">1492170000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302035	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M3/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492250000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302073	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M4/-0,5	Version
Référence	<a href="#">1492110000</a>	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302103	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M4/-1	Version
Référence	<a href="#">1492200000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302301	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M4/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492290000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302172	
Qté.	100 ST	

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQI-M4/-6	Version
Référence	<a href="#">1492370000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302264	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M4/S/-1	Version
Référence	<a href="#">1492190000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302165	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M4/S/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492280000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302141	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M5/-0,5	Version
Référence	<a href="#">1492120000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302042	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M5/-1	Version
Référence	<a href="#">1492220000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302110	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492310000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302271	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M5/-6	Version
Référence	<a href="#">1492380000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302219	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M5/S/-1	Version
Référence	<a href="#">1492210000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302004	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M5/S/2,5	Version
Référence	<a href="#">1492300000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302332	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M6/-1	Version
Référence	<a href="#">1492230000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302400	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M6/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492320000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302417	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M6/-6	Version
Référence	<a href="#">1492390000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302509	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M8/-1	Version
Référence	<a href="#">1492240000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302066	
Qté.	100 ST	

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQI-M8/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492330000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302325	
Qté.	100 ST	
Type	KQI-M8/-6	Version
Référence	<a href="#">1492400000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302257	
Qté.	100 ST	

## Cosses, type fourche



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

## Informations générales de commande

Type	KQIG-M10/-6	Version
Référence	<a href="#">1491320000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301199	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M3,5/-1	Version
Référence	<a href="#">1492530000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302370	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M3,5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492610000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302097	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M3/-1	Version
Référence	<a href="#">1492520000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302431	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M3/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492600000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302202	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M4/-1	Version
Référence	<a href="#">1492550000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302240	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M4/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492630000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302424	
Qté.	100 ST	

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQIG-M4/-6	Version
Référence	<a href="#">1491270000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301342	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M4/S/-1	Version
Référence	<a href="#">1492540000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302523	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M4/S/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492620000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302387	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M5/-1	Version
Référence	<a href="#">1492580000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301793	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492640000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302448	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M5/-6	Version
Référence	<a href="#">1491280000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301311	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M6/-1	Version
Référence	<a href="#">1492590000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302318	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M6/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1491260000</a>	Cosses,Cosse isolée,1,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301182	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M6/-6	Version
Référence	<a href="#">1491290000</a>	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301328	
Qté.	100 ST	
Type	KQIG-M8/-6	Version
Référence	<a href="#">1491310000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301298	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 1,5M3 V	Version
Référence	<a href="#">9200290000</a>	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410118	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 1,5M3,5 V	Version
Référence	<a href="#">9200300000</a>	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410125	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 1,5M4 V	Version
Référence	<a href="#">9200310000</a>	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410132	
Qté.	100 ST	

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	LIS 1,5M5 V	Version
Référence	<a href="#">9200320000</a>	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410149	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 1,5M6 V	Version
Référence	<a href="#">9200330000</a>	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410156	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 2,5M3 V	Version
Référence	<a href="#">9200350000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410170	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 2,5M3,5 V	Version
Référence	<a href="#">9200360000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410187	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 2,5M4 V	Version
Référence	<a href="#">9200370000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410194	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 2,5M5 V	Version
Référence	<a href="#">9200380000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410224	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 2,5M6 V	Version
Référence	<a href="#">9200390000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410231	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 6M10 V	Version
Référence	<a href="#">9200450000</a>	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410293	
Qté.	50 ST	
Type	LIS 6M4 V	Version
Référence	<a href="#">9200410000</a>	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410255	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 6M5 V	Version
Référence	<a href="#">9200420000</a>	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410262	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 6M6 V	Version
Référence	<a href="#">9200430000</a>	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410279	
Qté.	100 ST	
Type	LIS 6M8 V	Version
Référence	<a href="#">9200440000</a>	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410286	
Qté.	50 ST	


## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Cosses à crochet



L'utilisation de connexions isolées garantit pendant de longues années à l'utilisateur une qualité constante de ses connexions électriques. Ils présentent également des avantages lors du montage.

### Informations générales de commande

Type	HBT 1,5 - 3,0 RT	Version
Référence	<a href="#">1312440000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 3 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118115055	
Qté.	100 ST	
Type	HBT 1,5 - 4,6 RT	Version
Référence	<a href="#">1233340000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 4,6 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118210972	
Qté.	100 ST	
Type	HBT 2,5 - 3,0 BL	Version
Référence	<a href="#">1312450000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118115130	
Qté.	100 ST	
Type	HBT 2,5 - 4,6 BL	Version
Référence	<a href="#">1233330000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 4,6 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118016901	
Qté.	100 ST	
Type	HBT 6,0 - 3,0 GE	Version
Référence	<a href="#">1312470000</a>	Cosses, Cosse isolée, 3 mm <sup>2</sup> , 3 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4050118114980	
Qté.	100 ST	
Type	HBT 6,0 - 4,6 GE	Version
Référence	<a href="#">1216230000</a>	Cosses, Cosse isolée, 4,6 mm <sup>2</sup> , 4,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4050118000337	
Qté.	100 ST	
Type	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Version
Référence	<a href="#">9036290000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,25 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , 16,75 mm, noir
GTIN (EAN)	4032248175925	
Qté.	100 ST	
Type	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Version
Référence	<a href="#">9036300000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , 16,75 mm, noir
GTIN (EAN)	4032248175932	
Qté.	100 ST	

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Cosse à écrasement




- Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
  - Non soudé

### Informations générales de commande

Type	LIB 1,5B25 VF	Version
Référence	<a href="#">9200490000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410330	
Qté.	100 ST	
Type	LIB 2,5B25 VF	Version
Référence	<a href="#">9200500000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4032248410347	
Qté.	100 ST	
Type	LIB 6B26 VF	Version
Référence	<a href="#">9200510000</a>	Cosses, Cosse isolée, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4032248410354	
Qté.	100 ST	
Type	VSTI/0,1-0,5	Version
Référence	<a href="#">1491540000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4050118301649	
Qté.	100 ST	
Type	VSTI/0,5-1,0	Version
Référence	<a href="#">1491550000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301731	
Qté.	100 ST	
Type	VSTI/1,5-2,5	Version
Référence	<a href="#">1491560000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118301656	
Qté.	100 ST	
Type	VSTI/4,0-6,0	Version
Référence	<a href="#">1491570000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4050118301809	
Qté.	100 ST	

### Cosses de prolongation



- Cosse isolée en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
  - Non soudé
  - Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	VPLI/0,1-0,5	Version
Référence	<a href="#">1491450000</a>	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4050118301595	
Qté.	100 ST	
Type	VPLI/0,5-1,0	Version
Référence	<a href="#">1491460000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4050118301366	
Qté.	100 ST	
Type	VPLI/1,5-2,5	Version
Référence	<a href="#">1491470000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4050118301571	
Qté.	100 ST	
Type	VPLI/4,0-6,0	Version
Référence	<a href="#">1491480000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4050118301359	
Qté.	100 ST	

### Cosses à broche



- Fiches isolées en PVC ou PC/PA
- Versions courantes sur le marché
  - Non soudé
  - avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	KSI/0,1-0,5	Version
Référence	<a href="#">1491370000</a>	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301625	
Qté.	100 ST	
Type	KSI/0,5-1,0	Version
Référence	<a href="#">1491380000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301441	
Qté.	100 ST	
Type	KSI/1,5-2,5	Version
Référence	<a href="#">1491390000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301458	
Qté.	100 ST	
Type	KSI/1,5-2,5	Version
Référence	<a href="#">1491410000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301632	
Qté.	100 ST	
Type	KSI/4,0-6,0	Version
Référence	<a href="#">1491420000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118300994	
Qté.	100 ST	



## CTI 6


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	LIP 1,5R12 V	Version
Référence	<a href="#">9200460000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410309	
Qté.	100 ST	
Type	LIP 2,5R12 V	Version
Référence	<a href="#">9200470000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4032248410316	
Qté.	100 ST	
Type	LIP 6R14 V	Version
Référence	<a href="#">9200480000</a>	Cosses, Cosse isolée, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4032248410323	
Qté.	100 ST	

## Répartiteur embrochable




Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

## Informations générales de commande

Type	VSTVI/0,5-1,0	Version
Référence	<a href="#">1491770000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301465	
Qté.	100 ST	
Type	VSTVI/1,5-2,5	Version
Référence	<a href="#">1491780000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118301373	
Qté.	100 ST	

## Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

## Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M3 V	Version
Référence	<a href="#">9200070000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409839	
Qté.	100 ST	

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Accessoires

Type	LIR 1,5M3,5 V	Version
Référence	<a href="#">9200080000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409846	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 1,5M4 V	Version
Référence	<a href="#">9200090000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409853	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 1,5M5 V	Version
Référence	<a href="#">9200100000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409860	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 1,5M6 V	Version
Référence	<a href="#">9200110000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409730	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 1,5M8 V	Version
Référence	<a href="#">9200120000</a>	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409747	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 2,5M10 V	Version
Référence	<a href="#">9200210000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410033	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 2,5M3 V	Version
Référence	<a href="#">9200150000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409778	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 2,5M3,5 V	Version
Référence	<a href="#">9200160000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409785	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 2,5M4 V	Version
Référence	<a href="#">9200170000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409792	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 2,5M5 V	Version
Référence	<a href="#">9200180000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 2,5M6 V	Version
Référence	<a href="#">9200190000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410019	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 2,5M8 V	Version
Référence	<a href="#">9200200000</a>	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410026	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 6M10 V	Version
Référence	<a href="#">9200270000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410095	
Qté.	100 ST	

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	LIR 6M4 V	Version
Référence	<a href="#">9200230000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410057	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 6M5 V	Version
Référence	<a href="#">9200240000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410064	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 6M6 V	Version
Référence	<a href="#">9200250000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
Qté.	100 ST	
Type	LIR 6M8 V	Version
Référence	<a href="#">9200260000</a>	Cosses, Cosse isolée, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410088	
Qté.	100 ST	

## Connecteur rond



Cosses rondes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

## Informations générales de commande

Type	LID 1,5M4 R	Version
Référence	<a href="#">9200670000</a>	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410514	
Qté.	100 ST	
Type	LID 2,5M5 R	Version
Référence	<a href="#">9200680000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4032248410521	
Qté.	100 ST	
Type	LID 6M5 R	Version
Référence	<a href="#">9200690000</a>	Cosses, Cosse isolée, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , jaune
GTIN (EAN)	4032248410538	
Qté.	100 ST	
Type	VRSTI/0,5-1,0	Version
Référence	<a href="#">1492040000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Rouge
GTIN (EAN)	4050118301779	
Qté.	100 ST	
Type	VRSTI/1,5-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492050000</a>	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , bleu
GTIN (EAN)	4050118301861	
Qté.	100 ST	

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	VRSTI/4,0-6,0	Version	
Référence	<a href="#">1492060000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune	
GTIN (EAN)	4050118301885		
Qté.	100 ST		

## Cosses cylindriques femelles



Cosses rondes entièrement isolées en PVC avec clip cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

## Informations générales de commande

Type	LID 1,5F4 RF	Version	
Référence	<a href="#">9200700000</a>	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410545		
Qté.	100 ST		
Type	LID 2,5F5 RF	Version	
Référence	<a href="#">9200710000</a>	Cosses,Cosse isolée,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,bleu	
GTIN (EAN)	4032248410552		
Qté.	100 ST		
Type	LID 6,0F5 RF	Version	
Référence	<a href="#">9200720000</a>	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune	
GTIN (EAN)	4032248410569		
Qté.	100 ST		
Type	VRSHV/0,5-1,0	Version	
Référence	<a href="#">1491980000</a>	Cosses,Cosse isolée,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,Rouge	
GTIN (EAN)	4050118301939		
Qté.	100 ST		
Type	VRSHVI/1,5-2,5	Version	
Référence	<a href="#">1491990000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,bleu	
GTIN (EAN)	4050118301878		
Qté.	100 ST		
Type	VRSHVI/4,0-6,0	Version	
Référence	<a href="#">1492010000</a>	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune	
GTIN (EAN)	4050118301960		
Qté.	100 ST		

## CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Manchons de prise ronde, entièrement isolés




Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

### Informations générales de commande

Type	VRSHVI/0,5-1,0	Version
Référence	<a href="#">1492020000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4050118301984	
Qté.	100 ST	
Type	VRSHVI/1,5-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492030000</a>	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4050118301854	
Qté.	100 ST	

### Cosses rondes




Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M10 V	Version
Référence	<a href="#">2792000000</a>	Cosses,Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4064675073192	
Qté.	100 ST	

### Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

## CTI 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	ERTE ES CTI 6	Version	
Référence	<a href="#">9007180000</a>	Presse, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4008190262136		
Qté.	1 ST		

## Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

## Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE CTO	Version	
Référence	<a href="#">1121010000</a>	Presse, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4032248902118		
Qté.	1 ST		