

CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Pinces à sertir pour connecteurs coaxiaux

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage hexagonal
Référence	9006380000
Type	CTX 502
GTIN (EAN)	4008190123512
Qté.	1 Pièce

CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9.8425 inch
Poids net	654.08 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour connecteurs coaxiaux BNC, TNC et N /SW 9,3	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Connecteur coaxial
-----------------	--------------------

Données de l'outil - sertissage

Taille de la clé six pans (A 2)	1.75 mm	Taille de la clé six pans (A)	9.3 mm
Section de l'embout, max.	89 mm ²	Section de l'embout, min.	89 mm ²
Diamètre douille extérieure	10.7 mm	Crimpstation, Largeur (B 2)	2.3 mm
Crimpstation, Largeur (B 1)	12 mm	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal
Diamètre contact interne (D)	2 mm		

Dessins

