### H1,5/17,5X SW SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

#### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 13 mm, 8 mm, noir
Référence	9006590000
Туре	H1,5/17,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008190332259
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

### H1,5/17,5X SW SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Poids net	0.21 g			
Conformité environnemer	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications	1			
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			
Caractéristiques techniqu	ies			
Description de l'article	Embouts pour conducteurs protégés contre les courts- circuits et les mises à la terre couleur noire	Version	Norme	
Embouts	'			
Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.8 mm		Longueur de la surface des contacts (L2)8 mm		
Diamètre de la collerette (D2)	7 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.3 mm		
L1 en mm	17.50 mm	Section de raccordement du conducteur,AWG 16 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm		Longueur de dénudage	13 mm	
Section de raccordement du conducteur 1.5 mm²		Couleur	Weidmueller	

Niveau du catalogue / Dessins

### H1,5/17,5X SW SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Dessins**

#### **Dessin**

