H1,5/19,5X SW SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 15 mm, 10 mm, noir
Référence	<u>9006630000</u>
Туре	H1,5/19,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008190332266
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

H1,5/19,5X SW SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Weidmueller

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments	c (UL) us		
BOLLO	LISTED		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL E499744		
№ de certificat (cULus)	E499744		
Dimensions et poids			
Poids net	0.23 g		
Conformité environneme	ntale du produit		'
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications	1	•	
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		
Caractéristiques techniqu	ues		
Description de l'article	Embouts pour conducteurs protégés contre les courts- circuits et les mises à la terre couleur noire	Version	Norme
Embouts			
	. (D4)4.0		// 0\10
Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.8 mm		Longueur de la surface des contacts (L2) 10 mm	
Diamètre de la collerette (D2) L1 en mm	7 mm 19.50 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.3 mm Section de raccordement du conducteur, AWG 16	
E : 1 1 11 17 (01) 0.45		AWG, max.	45
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm		Longueur de dénudage	15 mm
Coation do recoordement du conductour 1 5 mm²		Coulour	Waldmilalar

Section de raccordement du conducteur 1.5 mm²

Niveau du catalogue / Dessins

Couleur

H1,5/19,5X SW SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

