

## H1,5/19,5X SW SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 15 mm, 10 mm, noir
Référence	<a href="#">9006630000</a>
Type	H1,5/19,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008 190332266
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

## H1,5/19,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
N° de certificat (cULus)	E499744

## Dimensions et poids

Poids net	0.23 g
-----------	--------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts pour conducteurs protégés contre les courts-circuits et les mises à la terre couleur noire	Version	Norme

## Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	1.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	10 mm
Diamètre de la collerette (D2)	7 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.3 mm
L1 en mm	19.50 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 16	AWG, max.
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	15 mm
Section de raccordement du conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>	Couleur	Weidmueller

Dessins

Dessin

