

H2,5/21,5X BL SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, bleu
Référence	9006710000
Type	H2,5/21,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332280
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	0.3 g
-----------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts pour conducteurs protégés contre les courts-circuits et les mises à la terre couleur bleue	Version	Norme

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.3 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Diamètre de la collerette (D2)	7.9 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.3 mm
L1 en mm	21.50 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 14	AWG, max.
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	17 mm
Section de raccordement du conducteur	2.5 mm ²	Couleur	Weidmueller

Dessins

Dessin

