

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Version	DMS 3, Visseuse électrique dynamométrique
Référence	9007470000
Type	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
Qté.	1 Pièce

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	205 mm	Profondeur (pouces)	8.0709 inch
Hauteur	205 mm	Hauteur (pouces)	8.0709 inch
Largeur	325 mm	Largeur (pouces)	12.7952 inch
Longueur	78 mm	Longueur (pouces)	3.0709 inch
Poids net	1770 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Classifications

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Visseuse dynamométrique sur batterie rechargeable avec accumulateur, chargeur, embouts, valise plastique
--------------------------	--

Outils à couper

Réglage du couple, max.	15 Nm	Réglage du couple, min.	15 Nm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Tournevis électrique

Ralenti	200 u. 400 min-1	Poids	2004 g
Tension nominale	2.4 V	Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3
Réglage du couple, max.	15 Nm	Réglage du couple, min.	15 Nm
Batterie - pile	Cellules Ni-Mh	Poids de la batterie	122 g
Tension d#92accumulation	2.4 V		

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Exemple d'utilisation



DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embout E6,3 - fente

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126



Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Version
Référence	9024000000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852634	
Qté.	5 ST	
Type	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Version
Référence	9024020000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qté.	5 ST	
Type	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Version
Référence	9024030000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852658	
Qté.	5 ST	
Type	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Version
Référence	9024040000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qté.	5 ST	

Embouts E6,3 - cruciformes Philips / Recess

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts cruciformes type Phillips-Recess PH/DIN 5260, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126



Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 PH1X70	Version
Référence	9024080000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870744	
Qté.	5 ST	
Type	BIT E6,3 PH2X70	Version
Référence	9024090000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870720	
Qté.	5 ST	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Embouts E6,3 - cruciformes Pozidriv / Supadriv

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts cruciformes type Pozidrive PZ/DIN 5262, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126



Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 PZ1X70	Version	
Référence	9024100000	Accessoires, Insert de tournevis	
GTIN (EAN)	4008190870713		
Qté.	5 ST		

Type	BIT E6,3 PZ2X70	Version	
Référence	9024110000	Accessoires, Insert de tournevis	
GTIN (EAN)	4008190870706		
Qté.	5 ST		

Embout E6,3 - fente

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126



Informations générales de commande

Type	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Version	
Référence	9025590000	Accessoires, Insert de tournevis	
GTIN (EAN)	4008190151935		
Qté.	10 ST		

Type	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Version	
Référence	9202750000	Accessoires, Insert de tournevis	
GTIN (EAN)	4032248504725		
Qté.	5 ST		

Type	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Version	
Référence	9202740000	Accessoires, Insert de tournevis	
GTIN (EAN)	4032248504718		
Qté.	5 ST		

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

DMS 3



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Type	AKKU DMS 3	Version	
Référence	9007450000	DMS 3, Batterie	
GTIN (EAN)	4008190450106		
Qté.	1 ST		
Type	LG DMS PRO/ DMS 3	Version	
Référence	9007460000	DMS 3, 90 % à 3x 500 V AC / > 91 % à 3 x 400 V AC	
GTIN (EAN)	4008190404970		
Qté.	1 ST		

Assortiment d'embouts E6,3

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Informations générales de commande

Type	BIT-BOX WI DMS 3	Version	
Référence	9024970000	Accessoires, Outils de montage	
GTIN (EAN)	4032248068067		
Qté.	1 ST		