

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Version	DMS 3, Visseuse électrique dynamométrique
Référence	9007480000
Type	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008190405298
Qté.	1 Pièce

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	205 mm	Profondeur (pouces)	8.0709 inch
Hauteur	205 mm	Hauteur (pouces)	8.0709 inch
Largeur	325 mm	Largeur (pouces)	12.7952 inch
Longueur	78 mm	Longueur (pouces)	3.0709 inch
Poids net	1695.76 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Classifications

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Visseuse dynamométrique sur batterie rechargeable comme kit 1, avec en plus un autre accumulateur
--------------------------	---

Outils à couper

Réglage du couple, max.	15 Nm	Réglage du couple, min.	15 Nm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Tournevis électrique

Ralenti	200 u. 400 min-1	Poids	2004 g
Tension nominale	2.4 V	Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3
Réglage du couple, max.	15 Nm	Réglage du couple, min.	15 Nm
Batterie - pile	Cellules Ni-Mh	Poids de la batterie	122 g
Tension d#92accumulation	2.4 V		

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Exemple d'utilisation



DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Embout E6,3 - fente**

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

**Informations générales de commande**

Type	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Version
Référence	9024000000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852634	
Qté.	5 ST	
Type	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Version
Référence	9024020000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qté.	5 ST	
Type	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Version
Référence	9024030000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852658	
Qté.	5 ST	
Type	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Version
Référence	9024040000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qté.	5 ST	

Embouts E6,3 - cruciformes Philips / Recess

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts cruciformes type Phillips-Recess PH/DIN 5260, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

**Informations générales de commande**

Type	BIT E6,3 PH1X70	Version
Référence	9024080000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870744	
Qté.	5 ST	
Type	BIT E6,3 PH2X70	Version
Référence	9024090000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870720	
Qté.	5 ST	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Embouts E6,3 - cruciformes Pozidriv / Supadriv**

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts cruciformes type Pozidrive PZ/DIN 5262, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 PZ1X70	Version
Référence	902410000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870713	
Qté.	5 ST	
Type	BIT E6,3 PZ2X70	Version
Référence	902411000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870706	
Qté.	5 ST	

Embout E6,3 - fente

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Version
Référence	902559000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190151935	
Qté.	10 ST	
Type	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Version
Référence	920275000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248504725	
Qté.	5 ST	
Type	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Version
Référence	920274000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248504718	
Qté.	5 ST	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

DMS 3



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Type	AKKU DMS 3	Version
Référence	9007450000	DMS 3, Batterie
GTIN (EAN)	4008190450106	
Qté.	1 ST	
Type	LG DMS PRO/ DMS 3	Version
Référence	9007460000	DMS 3, 90 % à 3x 500 V AC / > 91 % à 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Qté.	1 ST	

Assortiment d'embouts E6,3



Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine

Informations générales de commande

Type	BIT-BOX WI DMS 3	Version
Référence	9024970000	Accessoires, Outils de montage
GTIN (EAN)	4032248068067	
Qté.	1 ST	