

### SDS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

#### Informations générales de commande

Version	Tournevis, Tournevis
Référence	<a href="#">9008330000</a>
Type	SDS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4032248056286
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2021-03-31T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	<a href="#">SDS 0.6X3.5X100</a>

**SDS 0.6X3.5X100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	208 mm	Largeur (pouces)	8.189 inch
Diamètre	23 mm	Poids net	35 g

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 0,6x3,5
--------------------------	--------------------------------------

**Outils à couper**

Largeur de la lame (B)	3.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.6 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	100 mm
Type de lame	A		