

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Dégainage facile et précis
- Pas de réglage de la profondeur de coupe
- Sans détérioration des conducteurs internes

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	9009950000
Type	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
Qté.	1 Pièce

AM ASI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	124 mm	Largeur (pouces)	4.8819 inch
Poids net	48.6 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dégainer et à dénuder pour câbles ASI avec caoutchouc
--------------------------	---

Outil à dénuder

Type de câble	ASI-EPDM	Diamètre du conducteur max.	1.4 mm
Plage de dénudage, min.	1.5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² max.	