

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Dégainage facile et précis
- Pas de réglage de la profondeur de coupe
- Sans détérioration des conducteurs internes

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	9009950000
Type	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
Qté.	1 Pièce

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	124 mm	Largeur (pouces)	4.8819 inch
Poids net	48.6 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dénuder et à dénuder pour câbles ASI avec caoutchouc
--------------------------	--

Outil à dénuder

Type de câble	ASI-EPDM	Diamètre du conducteur max.	1.4 mm
Plage de dénudage, min.	1.5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² max.	