

**EINSATZPAAR PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

**Informations générales de commande**

Version	6mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
Référence	<a href="#">9011620000</a>
Type	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008190207939
Qté.	1 Pièce

**EINSATZPAAR PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensions et poids**

Profondeur	12 mm
Hauteur	31 mm
Largeur	26 mm
Poids net	41.36 g

Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur (pouces)	1.2205 inch
Largeur (pouces)	1.0236 inch

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90

**Description du contact**

Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>

Section du conducteur min. AWG	AWG 24
--------------------------------	--------

**Données de l'outil - sertissage**

Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal
----------------------------	------------------------