

## EINSATZPAAR PZ 6/5


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	6mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
Référence	<a href="#">9011620000</a>
Type	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008190207939
Qté.	1 Pièce

## EINSATZPAAR PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	31 mm	Hauteur (pouces)	1.2205 inch
Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1.0236 inch
Poids net	41.36 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Description du contact

Section du conducteur max. AWG	AWG 10	Section du conducteur min. AWG	AWG 24
Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>		

## Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal
----------------------------	------------------------