

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour connecteurs coaxiaux

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage hexagonal
Référence	9012410000
Type	HTG 174
GTIN (EAN)	4008 190009434
Qté.	1 Pièce

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	449 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour connecteurs coaxiaux BNC, TNC et N /SW 4,52	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Connecteur coaxial
-----------------	--------------------

Données de l'outil - sertissage

Taille de la clé six pans (A 2)	1.72 mm	Taille de la clé six pans (A)	4.52 mm
Section de l'embout, max.	22 mm ²	Section de l'embout, min.	22 mm ²
Diamètre douille extérieure	5.4 mm	Crimpstation, Largeur (B 2)	2.3 mm
Crimpstation, Largeur (B 1)	10 mm	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal
Diamètre contact interne (D)	2 mm		

Dessins

