

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm², 4mm², Sertissage trapézoïdal
Référence	901250000
Type	PZ 4
GTIN (EAN)	4008190090920
Qté.	1 Pièce

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	425.6 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Section du conducteur max. AWG	AWG 12
Section du conducteur min. AWG	AWG 21	Plage de sertissage, max.	4 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Entraînement	mécanique	Section de l'embout, max.	4 mm ²
Section de l'embout, min.	0.5 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal

Dessins

