
# Fiche de données

## EINSATZPAAR PZ 16E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Outils à sertir pour embouts nus et isolés
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | 16mm², Sertissage à empreintes |
| Référence | 9012640000 |
| Type | EINSATZPAAR PZ 16E |
| GTIN (EAN) | 4008190114831 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## EINSATZPAAR PZ 16E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 12 mm | Profondeur (pouces) | 0.4724 inch |
| Hauteur | 34 mm | Hauteur (pouces) | 1.3386 inch |
| Largeur | 28 mm | Largeur (pouces) | 1.1024 inch |
| Poids net | 39.6 g | | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

### Description du contact

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section du conducteur max. AWG | 6 | Section du conducteur min. AWG | 10 |
| Plage de sertissage, max. | 16 mm² | | |

### Données de l'outil - sertissage

| | |
|---|---|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage à empreintes |