

HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pincettes à sertir pour clips et languettes avec collerette ouverte ou roulée

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.1mm², 1mm², B-Crimp
Référence	9013090000
Type	HTF 28
GTIN (EAN)	4008190129439
Qté.	1 Pièce

HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	449.98 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à sertir les languettes et clips de largeur 2,8 mm	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Connecteur/chasse-goupille	Section du conducteur max. AWG	AWG 18
Section du conducteur min. AWG	AWG 28	Largeur du connecteur	2.8 mm
Plage de sertissage, max.	1 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.1 mm ²

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	1 mm ²	Type de sertissage/-profil	B-Crimp
---------------------------	-------------------	----------------------------	---------

Dessins

