

HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage FoderB
Référence	9013550000
Type	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008190002046
Qté.	1 Pièce

HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	205 mm	Largeur (pouces)	8.0709 inch
Poids net	449.98 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outils de sertissage pour contacts Weidmüller RSV et DSTV-HD AWG 14-12	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	RSV- et DSTV-HD	Section du conducteur max. AWG	AWG 12
Section du conducteur min. AWG	AWG 14		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	4 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage FoderB
---------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------

Dessins

