HTF RSV 12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Pinces à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage FoderB
Référence	<u>9013550000</u>
Туре	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008190002046
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

HTF RSV 12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

	Dim	ensi	ons	et p	oids
--	-----	------	-----	------	------

Largeur	205 mm	Largeur (pouces)	8.0709 inch
Poids net	449.98 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		<u> </u>

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outils de sertissage pour Version	mécanique, sans
	contacts Weidmüller RSV	compartiment amovible
	ot DCTV/ HD AVAIG 14 12	

Description du contact

Type de contact	RSV- et DSTV-HD	Section du conducteur max. AWG	AWG 12
Section du conducteur min. AWG	AWG 14		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	4 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage FoderB

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

HTF RSV 12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

