

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
Référence	<a href="#">901360000</a>
Type	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
Qté.	1 Pièce

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9.8425 inch
Poids net	674.78 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

## Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires doubles	Section du conducteur max. AWG	AWG 6
Section du conducteur min. AWG	AWG 10	Plage de sertissage, max.	16 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	16 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	6 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes		

**Exemple d'utilisation**



## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H6,0/23 ZH SW SV	Version
Référence	<a href="#">9004930000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190482701	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23D ZH GE SV	Version
Référence	<a href="#">9004720000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190962210	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23T ZH GN SV	Version
Référence	<a href="#">9005160000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190482749	
Qté.	100 ST	

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H6,0/23 ZH SW	Version
Référence	<a href="#">9037320000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190492793	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23D ZH GE	Version
Référence	<a href="#">9037550000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190493127	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23T ZH GN	Version
Référence	<a href="#">9037690000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190493486	
Qté.	100 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	H6,0/29 ZH SW	Version
Référence	<a href="#">9037330000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190492809	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/29D ZH GE	Version
Référence	<a href="#">9037560000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190493134	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/29T ZH GN	Version
Référence	<a href="#">9037700000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190493509	
Qté.	100 ST	

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN
- Autres codes couleur

## Informations générales de commande

Type	H10,0/24 ZH EB SV	Version
Référence	<a href="#">9004940000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire
GTIN (EAN)	4008190482718	
Qté.	100 ST	
Type	H10,0/26D R ZH SV	Version
Référence	<a href="#">9004710000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4032248044221	
Qté.	100 ST	
Type	H10,0/26T ZH BR SV	Version
Référence	<a href="#">9005170000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun
GTIN (EAN)	4008190482756	
Qté.	100 ST	

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	H10,0/24 ZH EB	Version	
Référence	<a href="#">9037340000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	
GTIN (EAN)	4008190492816		
Qté.	100 ST		
Type	H10,0/24D ZH R	Version	
Référence	<a href="#">9037570000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190493141		
Qté.	100 ST		

## en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

Type	H10,0/24DS ZH R	Version	
Référence	<a href="#">9018880000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4032248105830		
Qté.	100 ST		

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H10,0/24T ZH BR	Version	
Référence	<a href="#">9037710000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun	
GTIN (EAN)	4008190493516		
Qté.	100 ST		
Type	H10,0/30 ZH EB	Version	
Référence	<a href="#">9037350000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire	
GTIN (EAN)	4008190492823		
Qté.	100 ST		
Type	H10,0/30D ZH R	Version	
Référence	<a href="#">9037580000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190493158		
Qté.	100 ST		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	H10,0/30T ZH BR	Version	
Référence	<a href="#">9037720000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, brun	
GTIN (EAN)	4008190493530		
Qté.	100 ST		

## en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

Type	H10,0/24S ZH EB	Version	
Référence	<a href="#">9018860000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	
GTIN (EAN)	4032248105816		
Qté.	100 ST		
Type	H10,0/30DS ZH R	Version	
Référence	<a href="#">9018890000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4032248105847		
Qté.	100 ST		
Type	H10,0/30S ZH EB	Version	
Référence	<a href="#">9018870000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire	
GTIN (EAN)	4032248105823		
Qté.	100 ST		

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H16,0/29 ZH GN	Version	
Référence	<a href="#">9037360000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, vert	
GTIN (EAN)	4008190492830		
Qté.	50 ST		
Type	H16,0/29D ZH BL	Version	
Référence	<a href="#">9037590000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4008190493165		
Qté.	50 ST		

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	H16,0/29T ZH W	Version
Référence	<a href="#">9037730000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190493554	
Qté.	50 ST	
Type	H16,0/38 ZH GN	Version
Référence	<a href="#">9037370000</a>	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190492847	
Qté.	50 ST	
Type	H16,0/38D ZH BL	Version
Référence	<a href="#">9037600000</a>	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190493196	
Qté.	50 ST	
Type	H16,0/38T ZH W	Version
Référence	<a href="#">9037740000</a>	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190493561	
Qté.	50 ST	

## Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## Informations générales de commande

Type	ERTE ES PZ ZH 16	Version
Référence	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Qté.	1 ST	

## Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version	
Référence	<a href="#">9202810000</a>	Presse, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4032248512577		
Qté.	1 ST		