

## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Outil de sertissage pour embouts, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes |
| Référence  | <a href="#">9013610000</a>   |
| Type       | PZ ZH 16 ZERT  |
| GTIN (EAN) | 4032248702435  |
| Qté.       | 1 Pièce  |

## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Largeur   | 250 mm | Largeur (pouces) | 9.8425 inch |
| Poids net | 663 g  |                  |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |        |         |                                       |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|
| Description de l'article | Presse | Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|

## Description du contact

|                                |                           |                                |                    |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Type de contact                | Cosses tubulaires doubles | Section du conducteur max. AWG | AWG 6              |
| Section du conducteur min. AWG | AWG 10                    | Plage de sertissage, max.      | 16 mm <sup>2</sup> |
| Plage de sertissage, min.      | 6 mm <sup>2</sup>         |                                |                    |

## Données de l'outil - sertissage

|                           |                    |                            |                         |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| Section de l'embout, max. | 16 mm <sup>2</sup> | Type de sertissage/-profil | Sertissage à empreintes |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|



## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Type       | ERTE ES PZ ZH 16           | Version |  |
| Référence  | <a href="#">9054580000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4032248052493              |         |  |
| Qté.       | 1 ST                       |         |  |

### Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

### Informations générales de commande

|            |                            |                           |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Type       | ERTE GRIFFE PZ             | Version                   |  |
| Référence  | <a href="#">9202810000</a> | Presse, Pièce de rechange |  |
| GTIN (EAN) | 4032248512577              |                           |  |
| Qté.       | 1 ST                       |                           |  |

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | H6,0/23 ZH SW SV           | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9004930000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190482701              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/23D ZH GE SV          | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9004720000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190962210              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/23T ZH GN SV          | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9005160000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4008190482749              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | H6,0/23 ZH SW              | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037320000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190492793              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/23D ZH GE             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037550000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190493127              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/23T ZH GN             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037690000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4008190493486              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/29 ZH SW              | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037330000</a> | Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190492809              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/29D ZH GE             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037560000</a> | Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190493134              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/29T ZH GN             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037700000</a> | Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4008190493509              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |

## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN
- Autres codes couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H10,0/24 ZH EB SV          | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9004940000</a> | Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire |
| GTIN (EAN) | 4008190482718              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H10,0/26D R ZH SV          | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9004710000</a> | Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge  |
| GTIN (EAN) | 4032248044221              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H10,0/26T ZH BR SV         | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9005170000</a> | Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun   |
| GTIN (EAN) | 4008190482756              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H10,0/24 ZH EB             | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9037340000</a> | Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire |
| GTIN (EAN) | 4008190492816              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H10,0/24D ZH R             | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9037570000</a> | Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge  |
| GTIN (EAN) | 4008190493141              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |

## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | H10,0/24DS ZH R            | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9018880000</a> | Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4032248 105830             |  |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |  |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | H10,0/24T ZH BR            | Version                                     |  |
| Référence  | <a href="#">9037710000</a> | Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493516              |   |  |
| Qté.       | 100 ST                     |   |  |
| Type       | H10,0/30 ZH EB             | Version                                     |  |
| Référence  | <a href="#">9037350000</a> | Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492823              |   |  |
| Qté.       | 100 ST                     |   |  |
| Type       | H10,0/30D ZH R             | Version                                     |  |
| Référence  | <a href="#">9037580000</a> | Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493158              |   |  |
| Qté.       | 100 ST                     |   |  |
| Type       | H10,0/30T ZH BR            | Version                                     |  |
| Référence  | <a href="#">9037720000</a> | Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, brun   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493530              |   |  |
| Qté.       | 100 ST                     |   |  |

## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H10,0/24S ZH EB            | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9018860000</a> | Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire |
| GTIN (EAN) | 4032248105816              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H10,0/30DS ZH R            | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9018890000</a> | Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge  |
| GTIN (EAN) | 4032248105847              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H10,0/30S ZH EB            | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9018870000</a> | Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire |
| GTIN (EAN) | 4032248105823              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | H16,0/29 ZH GN             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037360000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4008190492830              |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |
| Type       | H16,0/29D ZH BL            | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037590000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, bleu  |
| GTIN (EAN) | 4008190493165              |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |
| Type       | H16,0/29T ZH W             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037730000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190493554              |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |

## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | H16,0/38 ZH GN             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037370000</a> | Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4008190492847              |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |
| Type       | H16,0/38D ZH BL            | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037600000</a> | Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, bleu  |
| GTIN (EAN) | 4008190493196              |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |
| Type       | H16,0/38T ZH W             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037740000</a> | Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190493561              |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |

## Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## Informations générales de commande

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Type       | ERTE ES PZ ZH 16           | Version |
| Référence  | <a href="#">9054580000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4032248052493              |         |
| Qté.       | 1 ST                       |         |

## Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

## Informations générales de commande

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type       | ERTE GRIFFE PZ             | Version                   |
| Référence  | <a href="#">9202810000</a> | Presse, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4032248512577              |                           |
| Qté.       | 1 ST                       |                           |