

## HTN 21 AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pinces à sertir pour contacts non isolés  
cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables,  
cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
Référence	<a href="#">9014100000</a>
Type	HTN 21 AN
GTIN (EAN)	4008190335731
Qté.	1 Pièce

## HTN 21 AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	423.98 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour raccords non isolés de 0,5-6 mm <sup>2</sup> avec butée	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

## Description du contact

Type de contact	Sans isolant	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 21	Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	6 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes		

## Fiche de données

### HTN 21 AN

## Dessins

