

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts Weidmüller DFF et ZRV

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse man#9cuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Référence	901414000
Type	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Qté.	1 Pièce

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	205 mm	Largeur (pouces)	8.0709 inch
Poids net	442 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outils de sertissage contacts Weidmüller DFF	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	DFF Weidmüller	Section du conducteur max. AWG	AWG 14
Section du conducteur min. AWG	AWG 24	Plage de sertissage, max.	2.5 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.22 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	2.5 mm ²	Section de l'embout, min.	0.22 mm ²
Type de sertissage/-profil	B-Crimp		

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

