

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm ² , 6mm ² , Sertissage trapézoïdal
Référence	9014350000
Type	PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190406615
Qté.	1 Pièce

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	80 mm	Hauteur (pouces)	3.1496 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	423.66 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

Description du contact


Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Plage de sertissage, max.	6 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.14 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Entraînement	mécanique	Section de l'embout, max.	6 mm ²
Section de l'embout, min.	0.14 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal

PZ 6 ROTO

Dessins




PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 0,14 mm²



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pcs.)

Informations générales de commande

Type	H0,14/10 GR SV	Version
Référence	9005180000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190859909	
Qté.	500 ST	
Type	H0,14/10T BR SV	Version
Référence	9028250000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, brun
GTIN (EAN)	4008190902018	
Qté.	500 ST	
Type	H0,14/12 GR SV	Version
Référence	9028240000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190902001	
Qté.	500 ST	

Multisachet

- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)



Informations générales de commande

Type	H0,25/10 HBL SV	Version
Référence	9026050000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190138288	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H0,25/10T GE	Version	
Référence	9021010000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190109103		
Qté.	500 ST		

Multisachet



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

Informations générales de commande

Type	H0,25/10T GE SV	Version	
Référence	9021210000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190045555		
Qté.	500 ST		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H0,25/10 HBL	Version	
Référence	9025740000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190092054		
Qté.	500 ST		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H0,25/12 HBL	Version	
Référence	9025760000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190010027		
Qté.	500 ST		

Multisachet



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

Informations générales de commande

Type	H0,25/12 HBL SV	Version	
Référence	9025780000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190053239		
Qté.	500 ST		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H0,25/12T GE	Version	
Référence	9021020000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190184230		
Qté.	500 ST		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Multisachet



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

Informations générales de commande

Type	H0,25/12T GE SV	Version	
Référence	9021220000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190153786		
Qté.	500 ST		
Type	H0,34/10 TK SV	Version	
Référence	9026030000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190177171		
Qté.	500 ST		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H0,34/12 TK	Version	
Référence	9025770000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190067960		
Qté.	500 ST		

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H0,34/12 TK SV	Version	
Référence	9025790000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190121174		
Qté.	500 ST		

en multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H1,5/17,5X SW SV	Version	
Référence	9006590000	Embout, Norme, 13 mm, 8 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190332259		
Qté.	100 ST		
Type	H1,5/19,5X SW SV	Version	
Référence	9006630000	Embout, Norme, 15 mm, 10 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190332266		
Qté.	100 ST		

en vrac en sachet plastique



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H1,5/24 XS SW	Version	
Référence	9202870000	Embout, Norme, 18 mm, 14.5 mm, noir	
GTIN (EAN)	4032248517947		
Qté.	100 ST		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

en multisachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H2,5/17,5X BL SV	Version	
Référence	9006670000	Embout, Norme, 14 mm, 8 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4008190332273		
Qté.	100 ST		
Type	H2,5/21,5X BL SV	Version	
Référence	9006710000	Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4008190332280		
Qté.	100 ST		

en vrac en sachet plastique



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H2,5/24 XS BL	Version	
Référence	9202880000	Embout, Norme, 18 mm, 14.5 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4032248517954		
Qté.	100 ST		

en multisachet



- Entrée de câble conique en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C pour conducteurs de 1,5 à 16 mm² (AWG 16-6) cuivre étamé
- tolérances dimensionnelles selon DIN 46228 partie 4

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H4,0/19,5X GR SV	Version	
Référence	9006750000	Embout, Norme, 14 mm, 10 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190332297		
Qté.	100 ST		
Type	H6,0/23X GE SV	Version	
Référence	9006790000	Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190332303		
Qté.	100 ST		

conditionnés en vrac en sachet

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller



Informations générales de commande

Type	H0,34/10 TK	Version	
Référence	9025750000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190105365		
Qté.	500 ST		

Embouts reliés en rouleau

- bande d'embouts reliés en rouleaux (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller



Informations générales de commande

Type	H0,34/12 TK BD GSP	Version	
Référence	9004390000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190881016		
Qté.	5000 ST		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/12 OR SV	Version
Référence	9028260000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190902025	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14 OR SV	Version
Référence	9026060000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190122201	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D W SV	Version
Référence	9019400000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190066024	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 OR SV	Version
Référence	9028270000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190902049	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/12 OR	Version
Référence	0409500000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190090456	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/12D W	Version
Référence	9019000000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190085728	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H0,5/14 OR	Version
Référence	0690700000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D W	Version
Référence	9019010000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 OR	Version
Référence	9025870000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190025045	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16D W	Version
Référence	9019020000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190047108	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/18 OR	Version
Référence	1076980000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4032248834631	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/18D W	Version
Référence	1076990000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248834624	
Qté.	500 ST	

Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR BD GSP	Version
Référence	9005810000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190275877	
Qté.	5000 ST	
Type	H0,5/14D W BD GSP	Version
Référence	9005860000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190275921	
Qté.	5000 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR BD	Version
Référence	9004270000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190091774	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D W BD	Version
Référence	9004280000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190162627	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14T W BD	Version
Référence	9021930000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190262402	
Qté.	500 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/12 W SV	Version
Référence	9028280000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190902216	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14 W SV	Version
Référence	9026070000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190187163	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR SV	Version
Référence	9019410000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190164096	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H0,75/14T HBL SV	Version
Référence	9021230000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190153106	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16 W SV	Version
Référence	9028290000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190902056	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18 W SV	Version
Référence	9028300000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190902063	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/12 W	Version
Référence	0409600000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190079826	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/12D GR	Version
Référence	9019030000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190127787	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/12T HBL	Version
Référence	9021030000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190152901	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14 W	Version
Référence	0462900000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR	Version
Référence	9019040000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16 W	Version
Référence	9025860000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190141967	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H0,75/16D GR	Version
Référence	9019050000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190033002	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16T HBL	Version
Référence	9021050000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190096175	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18 W	Version
Référence	9025910000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190063702	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18D GR	Version
Référence	9019060000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190049560	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18T HBL	Version
Référence	9021060000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190071158	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14T HBL	Version
Référence	9021040000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190083168	
Qté.	500 ST	

Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14 W BD GSP	Version
Référence	9005820000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190275884	
Qté.	5000 ST	
Type	H0,75/14D GR BD GSP	Version
Référence	9005870000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190275938	
Qté.	5000 ST	
Type	H0,75/14T BL BD GSP	Version
Référence	9005900000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190275969	
Qté.	5000 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14 W BD	Version
Référence	9004290000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190006778	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR BD	Version
Référence	9004300000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190154837	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14T HBL BD	Version
Référence	9004310000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190179298	
Qté.	500 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H1,0/12 GE SV	Version
Référence	9028310000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190902070	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14 GE SV	Version
Référence	9026080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190026158	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R SV	Version
Référence	9019420000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190189099	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H1,0/16 GE SV	Version
Référence	9028320000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190902087	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/18 GE SV	Version
Référence	9028340000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190902100	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/12 GE	Version
Référence	0409700000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190152222	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/12D R	Version
Référence	9019070000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190029074	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14 GE	Version
Référence	0463000000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R	Version
Référence	9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/16 GE	Version
Référence	9025950000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190037291	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/16D R	Version
Référence	9019100000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190159986	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/18 GE	Version
Référence	9025930000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190101497	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H1,0/18D R	Version	
Référence	9019110000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190174828		
Qté.	500 ST		

Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H1,0/14 GE BD GSP	Version	
Référence	9005830000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190275891		
Qté.	5000 ST		
Type	H1,0/14D R BD GSP	Version	
Référence	9005880000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190275945		
Qté.	5000 ST		

Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H1,0/14 GE BD	Version	
Référence	9004320000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190167523		
Qté.	500 ST		
Type	H1,0/14D R BD	Version	
Référence	9004330000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190047498		
Qté.	500 ST		
Type	H1,0/14T R BD	Version	
Référence	9021950000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190262747		
Qté.	500 ST		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R SV	Version
Référence	9026090000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190137168	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW SV	Version
Référence	9019430000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190107420	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/16 R SV	Version
Référence	9028350000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190902117	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R	Version
Référence	0463100000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW	Version
Référence	9019120000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/16 R	Version
Référence	0635100000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190141745	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H1,5/16D SW	Version
Référence	9019130000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190023331	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/18D SW	Version
Référence	9019140000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190046026	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/24 R	Version
Référence	0565600000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190187071	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/24D SW	Version
Référence	9019150000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190151676	
Qté.	500 ST	

Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R BD GSP	Version
Référence	9005840000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190275907	
Qté.	5000 ST	
Type	H1,5/14D SW BD GSP	Version
Référence	9005890000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190275952	
Qté.	5000 ST	
Type	H1,5/14S GN BD GSP	Version
Référence	9028370000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, vert
GTIN (EAN)	4032248318537	
Qté.	5000 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R BD	Version	
Référence	9004340000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190080723		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/14D SW BD	Version	
Référence	9004350000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190005474		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/14T SW BD	Version	
Référence	9021960000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190262389		
Qté.	500 ST		

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/14S BL SV	Version	
Référence	9046230000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4032248298631		
Qté.	500 ST		
Type	H2,5/15 BL SV	Version	
Référence	9026100000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4008190141141		
Qté.	500 ST		
Type	H2,5/15T GR SV	Version	
Référence	9021240000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190115302		
Qté.	500 ST		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/15D BL	Version
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/15T GR	Version
Référence	9021070000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190128944	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/19D BL	Version
Référence	9019170000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190178024	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/19T GR	Version
Référence	9021080000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190149345	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/25D BL	Version
Référence	9019180000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190101145	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/25T GR	Version
Référence	9021090000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190060916	
Qté.	500 ST	

Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H2,5/14D BL BD GSP	Version
Référence	9005850000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190275914	
Qté.	3000 ST	
Type	H2,5/14T GR BD GSP	Version
Référence	9005910000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190275976	
Qté.	3000 ST	

Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/14D BL BD	Version
Référence	9004360000	Embout, Norme, 12 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/14T GR BD	Version
Référence	9004370000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190052508	
Qté.	500 ST	

Multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Autres codes couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/18 GR SV	Version
Référence	9026010000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190117382	
Qté.	250 ST	
Type	H4,0/18T OR SV	Version
Référence	9021250000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190159313	
Qté.	250 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18T OR	Version
Référence	9021100000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20D GR	Version
Référence	9019200000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20T OR	Version
Référence	9021110000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190035754	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/26D GR	Version
Référence	9019210000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190002336	
Qté.	100 ST	
Type	H4,0/26T OR	Version
Référence	9021120000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190092825	
Qté.	100 ST	

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



6 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H6,0/20T GN	Version
Référence	9021130000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190111731	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/20 SW	Version
Référence	0533500000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/20D GE	Version
Référence	9019220000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/26 SW	Version
Référence	0565700000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190026837	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/26D GE	Version
Référence	9019230000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190072117	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/26T GN	Version
Référence	9021140000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190022501	
Qté.	100 ST	

Multisachet



- Guide d'introduction en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Matériau : E-Cu, étain zingué
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Type	H0,75/14S W SV	Version
Référence	9025700000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190144104	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14S GE SV	Version
Référence	9025710000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190031442	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14S R SV	Version
Référence	9025720000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190072681	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

en vrac en sachet plastique



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,5/16S OR	Version
Référence	9202900000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4032248519026	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20DS GR	Version
Référence	9203630000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248565078	
Qté.	500 ST	
Type	H0,34/11 S TK	Version
Référence	9204090000	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, turquoise
GTIN (EAN)	4032248593026	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14S OR	Version
Référence	9004560000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190286132	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14S W	Version
Référence	9004590000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190862060	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 DS W	Version
Référence	9202910000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248519019	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14DS GR	Version
Référence	9028580000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248159475	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14S W	Version
Référence	9025960000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190009878	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14TS HBL	Version
Référence	9018550000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190207991	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/15S W	Version
Référence	9204240000	Embout, Norme, 10 mm, 9 mm, Bleu clair, blanc
GTIN (EAN)	4032248621545	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H1,0/14S GE	Version
Référence	9025970000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190063733	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14S R	Version
Référence	9018560000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190207984	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/12S R	Version
Référence	9025690000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190059439	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14S R	Version
Référence	9025980000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190080730	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14DS SW	Version
Référence	9025240000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190085599	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/12DS BL	Version
Référence	9028490000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, bleu
GTIN (EAN)	4032248049028	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/12TS GR	Version
Référence	9036200000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248067992	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/14DS BL	Version
Référence	1333100000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190160364	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/14TS GR	Version
Référence	9426770000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248160693	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/16 TS GR	Version
Référence	9036210000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248068005	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/16DS BL	Version
Référence	9036220000	Embout, Norme, 13 mm, 10 mm, bleu
GTIN (EAN)	4032248068012	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/14DS GR	Version
Référence	9028520000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248049035	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/15TS OR	Version
Référence	9036230000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4032248068029	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 0,25 mm² - 6,0 mm²Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

Type	H0,25/5	Version
Référence	9018910000	Embout, Norme, 5 mm, 5 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190068134	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,5/10	Version
Référence	9004050000	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190153052	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,5/6	Version
Référence	0282600000	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190184025	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,75/10	Version
Référence	0542500000	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190037482	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,75/6	Version
Référence	0282700000	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190019013	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,0/10	Version
Référence	0282800000	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190006662	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,0/6	Version
Référence	0372600000	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190180263	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,5/10	Version
Référence	0186500000	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190039592	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,5/12	Version
Référence	9004060000	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190147938	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,5/18	Version
Référence	9004070000	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190105761	
Qté.	1000 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H1,5/7	Version
Référence	0372700000	Embout, Norme, 7 mm, 7 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190064525	
Qté.	1000 ST	
Type	H2,5/10	Version
Référence	9004080000	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190145446	
Qté.	1000 ST	
Type	H2,5/12	Version
Référence	0186100000	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190172954	
Qté.	1000 ST	
Type	H2,5/18	Version
Référence	9004090000	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190147921	
Qté.	1000 ST	
Type	H2,5/7	Version
Référence	0373000000	Embout, Norme, 7 mm, 7 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190173463	
Qté.	1000 ST	
Type	H4,0/12	Version
Référence	0244100000	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190179830	
Qté.	1000 ST	
Type	H4,0/15	Version
Référence	9004100000	Embout, Norme, 15 mm, 15 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190119003	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18	Version
Référence	9004110000	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190148348	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/9	Version
Référence	0373100000	Embout, Norme, 9 mm, 9 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190164669	
Qté.	500 ST	
Type	H6,0/10	Version
Référence	9004120000	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190104795	
Qté.	500 ST	
Type	H6,0/12	Version
Référence	0191900000	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190026851	
Qté.	500 ST	
Type	H6,0/15	Version
Référence	0124700000	Embout, Norme, 15 mm, 15 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190003807	
Qté.	500 ST	
Type	H6,0/18	Version
Référence	9004130000	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190143626	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Assortiments d'embouts isolés



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H-BOX 0,14-0,75QMM	Version
Référence	9025410000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
Qté.	1 ST	
Type	H-BOX 0,5-2,5QMM	Version
Référence	9025900000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
Qté.	1 ST	
Type	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Version
Référence	9025430000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Qté.	1 ST	
Type	H-BOX 4,0-16,0QMM	Version
Référence	9025920000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Qté.	1 ST	
Type	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Version
Référence	9025400000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Qté.	1 ST	

Assortiments Embouts doubles



Boîte remplie d'embouts doubles isolés :

- Au code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Version
Référence	9025390000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
Qté.	1 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 ZH OR SV	Version
Référence	9004440000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190198473	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D ZH W SV	Version
Référence	9004780000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190188481	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 ZH OR	Version
Référence	9037200000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190492397	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D ZH W	Version
Référence	9037380000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492861	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 ZH OR	Version
Référence	9037210000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190492687	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16D ZH W	Version
Référence	9037390000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492878	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H0,5/18 ZH OR	Version
Référence	9037220000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190492694	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/18D ZH W	Version
Référence	9037400000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492892	
Qté.	500 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14 ZH W SV	Version
Référence	9018510000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190019914	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D ZH GR SV	Version
Référence	9018520000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190097998	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/15T ZH BL SV	Version
Référence	9018570000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190272630	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16 ZH W SV	Version
Référence	9004900000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190482671	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16D ZH GR SV	Version
Référence	9004770000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190038816	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16T ZH HBL SV	Version
Référence	9005140000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190482725	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

conditionnés en vrac en sachet



Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm² (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14 ZH W	Version	
Référence	9037230000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4008190853976		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/14D ZH GR	Version	
Référence	9037410000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190492984		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/14T ZH HBL	Version	
Référence	9037610000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190493233		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/16 ZH W	Version	
Référence	9037240000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4008190492717		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/16D ZH GR	Version	
Référence	9037420000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190492991		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/16T ZH HBL	Version	
Référence	9037620000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190493264		
Qté.	500 ST		

en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105 °C

Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)

Matériau : E-Cu, étain zingué

Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H0,75/19DS ZH GR	Version	
Référence	9202830000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris	
GTIN (EAN)	4032248515776		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/19S ZH W	Version	
Référence	9202820000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4032248515769		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/19TS ZH HBL	Version	
Référence	9202840000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4032248515783		
Qté.	500 ST		

conditionnés en vrac en sachet



Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm² (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/24 ZH W	Version	
Référence	9037250000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4008190492724		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/24D ZH GR	Version	
Référence	9037430000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190493004		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/24T ZH HBL	Version	
Référence	9037630000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190493271		
Qté.	500 ST		

Multisachet



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H1,0/15 ZH GE SV	Version
Référence	9018530000	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190066925	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/15D ZH R SV	Version
Référence	9018540000	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190188832	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/15S ZH GE SV	Version
Référence	9018650000	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248011407	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/19 ZH GE SV	Version
Référence	9004910000	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190482688	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/19D ZH R SV	Version
Référence	9004760000	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190160951	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/15 ZH GE	Version
Référence	9037260000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190492731	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/15D ZH R	Version
Référence	9037440000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190493011	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Type	H1,0/15S ZH GE	Version	
Référence	9018690000	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4032248017720		
Qté.	500 ST		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/19 ZH GE	Version	
Référence	9037270000	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190492748		
Qté.	500 ST		
Type	H1,0/19D ZH R	Version	
Référence	9037450000	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190493028		
Qté.	500 ST		

en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H1,0/22DS R ZH	Version	
Référence	9036330000	Embout, Embout double, 21 mm, 14 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4032248338566		
Qté.	500 ST		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/25 ZH GE	Version	
Référence	9037280000	Embout, Embout double, 22 mm, 18 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190492755		
Qté.	500 ST		

Type	H1,0/25D ZH R	Version	
Référence	9037460000	Embout, Embout double, 22 mm, 18 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190493035		
Qté.	500 ST		

Multisachet



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/16 ZH R SV	Version	
Référence	9004410000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190009397		
Qté.	500 ST		

Type	H1,5/16D ZH SW SV	Version	
Référence	9004420000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190167455		
Qté.	500 ST		

Type	H1,5/20 ZH R SV	Version	
Référence	9004920000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190482695		
Qté.	500 ST		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H1,5/20D SW ZH SV	Version	
Référence	9004750000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190055431		
Qté.	500 ST		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/16 ZH R	Version	
Référence	9037290000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190492762		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/16D ZH SW	Version	
Référence	9037470000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190493042		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/20 ZH R	Version	
Référence	9037300000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190492779		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/20D ZH SW	Version	
Référence	9037480000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190493059		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/26 ZH R	Version	
Référence	9037310000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190492786		
Qté.	100 ST		
Type	H1,5/26D ZH SW	Version	
Référence	9037490000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190493066		
Qté.	100 ST		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/19D ZH BL SV	Version
Référence	9004430000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190099367	
Qté.	250 ST	
Type	H2,5/19T ZH GR SV	Version
Référence	9018580000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190272647	
Qté.	250 ST	
Type	H2,5/21 ZH GR SV	Version
Référence	9005150000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190482732	
Qté.	250 ST	
Type	H2,5/21D ZH BL SV	Version
Référence	9004740000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190031923	
Qté.	250 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/19D ZH BL	Version
Référence	9037500000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190493073	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/19T ZH GR	Version
Référence	9037640000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493325	
Qté.	500 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H2,5/21D ZH BL	Version
Référence	9037510000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190493080	
Qté.	100 ST	
Type	H2,5/21T ZH GR	Version
Référence	9037650000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493356	
Qté.	100 ST	
Type	H2,5/27D ZH BL	Version
Référence	9037520000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190493097	
Qté.	100 ST	
Type	H2,5/27T ZH GR	Version
Référence	9037660000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493387	
Qté.	100 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/22T ZH OR SV	Version
Référence	9018590000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190272654	
Qté.	100 ST	
Type	H4,0/22D ZH GR SV	Version
Référence	9004730000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190161811	
Qté.	100 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H4,0/22D ZH GR	Version
Référence	9037530000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493103	
Qté.	100 ST	
Type	H4,0/22T ZH OR	Version
Référence	9037670000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190493431	
Qté.	100 ST	
Type	H4,0/28D ZH GR	Version
Référence	9037540000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493110	
Qté.	100 ST	
Type	H4,0/28T ZH OR	Version
Référence	9037680000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190493479	
Qté.	100 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/23 ZH SW SV	Version
Référence	9004930000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190482701	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23D ZH GE SV	Version
Référence	9004720000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190962210	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23T ZH GN SV	Version
Référence	9005160000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190482749	
Qté.	100 ST	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/23 ZH SW	Version
Référence	9037320000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190492793	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23D ZH GE	Version
Référence	9037550000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190493127	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23T ZH GN	Version
Référence	9037690000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190493486	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/29 ZH SW	Version
Référence	9037330000	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190492809	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/29D ZH GE	Version
Référence	9037560000	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190493134	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/29T ZH GN	Version
Référence	9037700000	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190493509	
Qté.	100 ST	

Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	ERTE ES PZ 6 ROTO	Version	
Référence	9014480000	6mm ² , Sertissage trapézoïdal	
GTIN (EAN)	4008190877385		
Qté.	1 ST		

Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version	
Référence	9202810000	Presse, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4032248512577		
Qté.	1 ST		

Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Version	
Référence	9054820000		
GTIN (EAN)	4032248109289		
Qté.	1 ST		