ERTE ES PZ 6 ROTO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre

Informations générales de commande

Version	6mm², Sertissage trapézoïdal
Référence	<u>9014480000</u>
Туре	ERTE ES PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190877385
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

ERTE ES PZ 6 ROTO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0.5906 inch
Hauteur	39 mm	Hauteur (pouces)	1.5354 inch
Largeur	23 mm	Largeur (pouces)	0.9055 inch
Poids net	33.64 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	10	Section du conducteur min. AWG	10	
Plage de sertissage, max.	6 mm²			

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal

Niveau du catalogue / Dessins