

**HTF ZRV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Pinces à sertir pour contacts Weidmüller DFF et ZRV**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

**Informations générales de commande**

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.2mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , Sertissage FoderB
Référence	<a href="#">9014840000</a>
Type	HTF ZRV
GTIN (EAN)	4008190949969
Qté.	1 Pièce

**HTF ZRV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensions et poids**

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	452.7 g		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Outils de sertissage pour contacts plats ZRV ou MKF	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

**Description du contact**

Type de contact	ZRV Weidmüller	Section du conducteur max. AWG	AWG 17
Section du conducteur min. AWG	AWG 24	Plage de sertissage, max.	1 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	0.2 mm <sup>2</sup>		

**Données de l'outil - sertissage**

Section de l'embout, max.	1 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage FoderB		

## HTF ZRV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

