

## STRIPAX ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

### Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	<a href="#">9017330000</a>
Type	STRIPAX ZERT
GTIN (EAN)	4008190293932
Qté.	1 Pièce

## STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	99 mm	Hauteur (pouces)	3.8976 inch
Largeur	190 mm	Largeur (pouces)	7.4803 inch
Poids net	187 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Classifications

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dénuder jusqu'à 10 mm <sup>2</sup>
--------------------------	--

## Outil à dénuder

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC	Section du conducteur (capacité de coupe)	6 mm <sup>2</sup>
Plage de dénudage AWG, max.	8 AWG	Plage de dénudage AWG, min.	28 AWG
Longueur de dénudage, maximale	25 mm	Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.08 mm <sup>2</sup> min.			

**STRIPAX ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Exemple d'utilisation**



## STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Accessoires / pièces de rechange



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

## Informations générales de commande

Type	ERME 10 <sup>2</sup> SPX 4	Version	
Référence	<a href="#">1119030000</a>	Accessoires, Support de couteaux	
GTIN (EAN)	4032248948420		
Qté.	1 ST		
Type	ERTE KLBC SPX 10	Version	
Référence	<a href="#">2571480000</a>	Accessoires, Mâchoire de serrage de rechange	
GTIN (EAN)	4050118582109		
Qté.	1 ST		