

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Outil de sertissage pour embouts, 25mm ² , 50mm ² , Sertissage à empreintes |
| Référence | 9017400000 |
| Type | PZ 50 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190470845 |
| Qté. | 1 Pièce |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Largeur | 250 mm | Largeur (pouces) | 9.8425 inch |
| Poids net | 725 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|
| Description de l'article | Presse | Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Type de contact | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique | Section du conducteur max. AWG | AWG 0 |
| Section du conducteur min. AWG | AWG 4 | Plage de sertissage, max. | 50 mm ² |
| Plage de sertissage, min. | 25 mm ² | | |

Données de l'outil - sertissage

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Entraînement | mécanique | Section de l'embout, max. | 50 mm ² |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage à empreintes | | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins





PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | ERTE ES PZ 50 | Version |
| Référence | 9006280000 | |
| GTIN (EAN) | 4008190114619 | |
| Qté. | 1 ST | |

Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexion serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type | ERTE GRIFFE PZ | Version |
| Référence | 9202810000 | |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | Presse, Pièce de rechange |
| Qté. | 1 ST | |

Section nominale du conducteur 25,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type | H25,0/30 BR | Version |
| Référence | 0317000000 | Embout, Norme, 18 mm, 16 mm, brun |
| GTIN (EAN) | 4008190158231 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | H25,0/30D 16 GE | Version |
| Référence | 9019280000 | Embout, Norme, 18 mm, 16 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190038380 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | H25,0/30T SW | Version |
| Référence | 9021190000 | Embout, Norme, 18 mm, 16 mm, noir |
| GTIN (EAN) | 4008190115166 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | H25,0/36 BR | Version |
| Référence | 0317100000 | Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, brun |
| GTIN (EAN) | 4008190049751 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | H25,0/36D GE | Version |
| Référence | 9019300000 | Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190054984 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | H25,0/36T SW | Version |
| Référence | 9021200000 | Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, noir |
| GTIN (EAN) | 4008190055400 | |
| Qté. | 50 ST | |

Section nominale du conducteur 35,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type | H35,0/30 BE | Version |
| Référence | 0317200000 | Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, beige |
| GTIN (EAN) | 4008190023904 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | H35,0/30D 16 R | Version |
| Référence | 9019310000 | Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190102234 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | H35,0/32D R | Version |
| Référence | 9019320000 | Embout, Norme, 19 mm, 18 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190111847 | |
| Qté. | 50 ST | |

PZ 50 ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type | H35,0/39 BE | Version |
| Référence | 0317300000 | Embout, Norme, 28 mm, 25 mm, beige |
| GTIN (EAN) | 4008190151294 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | H35,0/39D R | Version |
| Référence | 9019330000 | Embout, Norme, 28 mm, 25 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190048365 | |
| Qté. | 50 ST | |

Conductor nom. cross-section 50mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type | H50,0/41D BL | Version |
| Référence | 9019350000 | Embout, Norme, 31 mm, 25 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190049263 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | H50,0/36 OLIV | Version |
| Référence | 0444200000 | Embout, Norme, 26 mm, 20 mm, olive |
| GTIN (EAN) | 4008190110284 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | H50,0/36D BL | Version |
| Référence | 9019340000 | Embout, Norme, 26 mm, 20 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190067632 | |
| Qté. | 50 ST | |

Section nominale du conducteur 10,0 mm² - 185,0 mm²



Pour conducteurs 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)
Matériau E-Cu, étamé
Tolérances selon DIN 46228 partie 1
• En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type | H25,0/18 | Version |
| Référence | 0375300000 | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190145378 | |
| Qté. | 100 ST | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type | H25,0/25 | Version |
| Référence | 9004170000 | Embout, Norme, 25 mm, 25 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190021863 | |
| Qté. | 250 ST | |
| Type | H25,0/32 | Version |
| Référence | 9004180000 | Embout, Norme, 32 mm, 32 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190113162 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | H35,0/18 | Version |
| Référence | 0368900000 | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190145675 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | H35,0/25 | Version |
| Référence | 9004190000 | Embout, Norme, 25 mm, 25 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190096083 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | H35,0/30S | Version |
| Référence | 9451000000 | Embout, Norme, 30 mm, 30 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190071516 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | H35,0/32 | Version |
| Référence | 9004200000 | Embout, Norme, 32 mm, 32 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190077303 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | H50,0/18 | Version |
| Référence | 9004210000 | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190123383 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | H50,0/22S | Version |
| Référence | 9025880000 | Embout, Norme, 22 mm, 22 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190180430 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | H50,0/32 | Version |
| Référence | 9004220000 | Embout, Norme, 32 mm, 32 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190059606 | |
| Qté. | 100 ST | |

Accessoires / pièces de rechange

Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre



PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | ERTE ES PZ 50 | Version |
| Référence | 9006280000 | |
| GTIN (EAN) | 4008190114619 | |
| Qté. | 1 ST | |

Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexion serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type | ERTE GRIFFE PZ | Version |
| Référence | 9202810000 | Presse, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| Qté. | 1 ST | |