


H4,0/22T ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange |
| Référence | 9018590000 |
| Type | H4,0/22T ZH OR SV |
| GTIN (EAN) | 4008 190272654 |
| Qté. | 100 Pièce |
| Emballage | Multisachet |

H4,0/22T ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.57 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
| Description de l'article | Embouts doubles, couleur orange | Version | Embout double |
|--------------------------|---------------------------------|---------|---------------|

Embouts

| | | | |
|---|---------------|--|-------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 3.5 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 12 mm |
| Largeur de la collerette (B) | 5.2 mm | Hauteur de la collerette (A) | 9 mm |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0.5 mm | L1 en mm | 22.00 mm |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max. | | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0.2 mm |
| Longueur de dénudage | 15 mm | Section de raccordement du conducteur | 4 mm ² |
| Couleur | Telemecanique | | |

Dessins

Dessin

